

Art-Nr	Bezeichnung	Länge in m	Breite in m	Höhe in m	Verp.	Einzelpreis in € o. MwSt.
<b>HALSFANGRAHMEN MIT ZENTRALER ÖFFNUNG UND KOPFHEBER</b>						
PG100 09 01	Halsfangrahmen mit zentraler handbedienter Öffnung mit Korb PCCM	*Zwischenbefestigungssache 948 mm: direkt Ansatz auf Treibgang oder Stand		1,54	1,41	2,10
PG100 09 02	Halsfangrahmen mit zentraler handbedienter Öffnung ohne Korb PCT (=PCCM ohne Korb)	0,52	1,41	1,90		
PG100 09 04	Option versetzte Bedienung für Halsfangrahmen PCCM/PCT aufgebaut auf einen festen Treibgang	2	ou 3			
PG100 09 05	Option versetzte Bedienung für Halsfangrahmen PCCM aufgebaut auf einen Stand mit festen Seiten	0,60				
PG100 09 06	Option versetzte Bedienung für Halsfangrahmen PCCM/PCT aufgebaut auf einen hydraulischen Treibgang	1,50				
PG100 11 27	Option versetzte Bedienung mit einklappbarem Griff für Halsfangrahmen PCCM/PCT aufgebaut auf einen Stand mit breitenverstellbaren Seiten	2,50				
PG100 09 31	Kopfheber für PCCM Halsfangrahmen, Bedienung per Hand <b>Neu</b>					



Die Halsweitenverstellung besteht aus einem Griff mit Feder im oberen Bereich des Halsfangrahmens. So kann die Breite des Halsfangrahmens an jede Terrasse oder Tieralter angepasst werden.



Sein Mechanismus ist stabil und einfach zu handhaben dank einer mittig positionierten Bedienung, bestehend aus Stangen mit einer Lenkung aus geschmierten Röhren.

**Dieser Stand mit breitenverstellbaren Seiten ist auch in pneumatischer Ausführung verfügbar.**

Diese Ausführung mit zentraler Öffnung verfügt über eine Halsweitenstange, die sich in geöffneter Position komplett beiseite schieben lässt, um den Treibweg den Rindern zu vereinfachen. Dieser Halsfangrahmen kann am Ende eines Treibganges auf Pfosten mit Schellen oder Laschen befestigt werden. Er passt auf unsere Stände oder hydraulische Behandlungstreibgänge.



Versetzter Korbbedienungsgriff oben.

Abnehmbare Stange zum Anbinden der Tiernase bei Enthornung, Ohrmarkierung, Schur...

**Umkehrbare Bedienung rechts/links**

Einstellbare Halsweitestange mit Anti-Kopfdurchgag aus Blech.

**Sehr stabil mit Rahmen 90 x 90 mm**

Türschwelle aus Anti-Rutsch Riffelblech, mit Sperrung der Vorderhufe auf der Tierseite. Beim Einsatz vorne auf einem Stand oder Treibgang bleibt dieser Halsfangrahmen auf gleicher Ebene wie das Gerät.



**Optionen PCCM**

Serienmäßig in 3 m geliefert, Anpassung bei einem Einsatz in 2 m.

PG100 09 04

PG100 09 05



600 mm

Die Option versetzte Bedienung ermöglicht die Bedienung des Halsfangrahmens PCCM beim Stehen hinter dem Tier.

PG100 09 06



## KOPFHEBER

FÜR HALSFANGRAHMEN PCCM



**Neu**

Umkehrbar, er kann entweder rechts oder links auf dem PCCM Halsfangrahmen befestigt werden. Er ist mit einem langen einklappbaren Griff aus Rundstahl

ausgerüstet, der die Kraftanstrengung steigert.

Sehr sicher dank seiner Zahnstange, die mit einer Federvorrichtung ausgerüstet ist, um mehrere Positionen einzustellen. In geklappter Position ist er komplett in der Stütze des Halsfangrahmens gesteckt, ohne den Tierdurchgang zu verhindern.



Die 2 Seiten des Korbes öffnen sich um 90°.



Einklappbarer Griff Öffnen/Schließen

Beim Einsatz auf einem Behandlungs- oder Klauenpflegestand werden für Transport die beide Seiten des Korbes zusammengeklappt, damit die Breite der Einheit der Straßenbreite entspricht.



**Öffnet sich auch um 90°.**